



Sarokcsiszolók, Típus: AGVM26-230



Rendelési adatok

Rendelés száma	077161 AGVM26-230
GTIN	4002395234271
Árucikk kategória	03M

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű 230 mm sarokcsiszoló:

- Porvédett PROtector motor lágy indulással és indítóáram korlátozással.
- Ismételt bekapcsolás elleni védelem.
- Rezgés csillapított, forgatható markolat.
- Orsóreteszelés.

2600 W motor. B-Guard Anti-Kickback biztonsági tengelykapcsolóval, FIXTEC felfogó anyával és automata kiegyensúlyozóval.

Tartalom:

Védőburkolat, segédmarkolat. Inkluzív FIXTEC gyorsbefogó anyá.

Műszaki leírás

Maximális vágási mélység	68 mm
Lágy indulás	igen
Max. vibráció EN szerint	2,5 m/s ²
Súly	5,8 kg
Teljesítményfelvétel	2600 W
Maximális tárcsa Ø	230 mm
Gyártó jelölése	AGVM26-230GEXProTector
Különlegesség	FIXTEC

Különlegesség	Autobalancer
Különlegesség	Éberségi kapcsoló
Különlegesség	Forgó fogantyú
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Energiaellátás	Vezetékes
Maximális fordulatszám	6600 min ⁻¹
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

M14 felfogó anya Típus FIXTEC	073930 FIXTEC
M14 felfogó anya Típus NUT	073930 NUT