

HAINBUCH**Szorítóvas Keresztrecézéssel, SK 42, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 9,5 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	329912 9,5
GTIN	2050001073730
Árucikk kategória	33H

Leírás

Kivitel:

Keresztrecézéssel nyers anyagokhoz, kis Ø.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Figyelem:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Más kúpméreték, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

Műszaki leírás

Befogási Ø	9,5 mm
Keménység	60 HR
Befogófelület	Keresztrecézés

Profil	kerek
Befogási tartomány	8 - 10,5 mm
Hossz L	47 mm
Befogó	SK 42
Termék fajtája	Befogófej sima