



Szalagcsiszoló gép GI, Típus: 790202



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 077613 790202 |
| GTIN | 2050001676764 |
| Árucikk kategória | 03H |

Leírás

Kivitel:

GRIT GI szalagcsiszoló kínálat magas ipari követelményekhez: **Robusztus felépítésű, extrém nagy teljesítményű motorokkal.**

- **Nagyon gazdaságos a legjobb leválasztási teljesítménynek köszönhetően.**
- **Nagy teljesítményű motor, 4 kW-os (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer,**
- **nagy munkabiztonság: Az ütköző, a csiszolóvágat és szemvédő egyedileg állítható.**

Alapmodul ipari szalagcsiszolóhoz.

- **Kényelmes kezelés, vibrációmentes járás.**
- **Állandó fordulatszámmal a nagy forgácsolási teljesítmény érdekében.**
- **Központi elszívó berendezéshez történő csatlakoztatásra előkészítve.**

Felhasználás:

A 077614 sz. géptalpakkal szalagcsiszoló gépként, a bővítmódulokkal rádiusz-, hosszanti-, sík-, és Centerless-csiszoláshoz és sorjázáshoz.

Tartalom:

CEE csatlakozó dugasz (16 A), 1 csiszolószalag.

Figyelem:

A csiszolószalagokat lásd az 558310 számtól és az 558453-56 számnál.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Maximális fordulatszám 2. fokozat | 3000 min ⁻¹ |
| Gyártó jelölése | GI 75 2H |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Maximális fordulatszám 1. fokozat | 1500 min ⁻¹ |
| Szalagszélesség | 75 mm |
| Súly | 65 kg |
| Szalaghossz | 2000 mm |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Termék fajtája | Szalagcsiszoló |

Tartozék

| | |
|--|-----------------|
| Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 120 | 558310 120 |
| Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 60 | 558453 60 |
| Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 60 | 558310 60 |
| Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 60 | 558454 60 |
| Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 80 | 558453 80 |
| Géptalp Típus 99001004 | 077614 99001004 |
| Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 80 | 558310 80 |
| Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 120 | 558453 120 |
| Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 120 | 558454 120 |
| Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36 | 558456 36 |
| Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 80 | 558454 80 |
| Géptalp Típus 99001003 | 077614 99001003 |
| Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36 | 558453 36 |
| Cirkon korund csiszolószalag (ZA)ZK713X Szemcsézet 40 | 558310 40 |
| Cirkon korund csiszolószalag (ZA)GRIT R Szemcsézet 36 | 558454 36 |