



Sarokcsiszolók, Típus: AGV24-230



Rendelési adatok

Rendelés száma	077161 AGV24-230
GTIN	4002395234226
Árucikk kategória	03M

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű 230 mm sarokcsiszoló:

- Porvédett PROtector motor lágy indulással és indítóáram korlátozással.
- Ismételt bekapcsolás elleni védelem.
- Rezgéscsillapított, forgatható markolat.
- Orsóreteszelés.

A ház akár 70 %-kal csökkenti a fellépő vibrációkat.

Tartalom:

Védőburkolat, segédmarkolat.

Műszaki leírás

Maximális tárcsa Ø	230 mm
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Maximális vágási mélység	68 mm
Gyártó jelölése	AGV24-230GProTector
Max. vibráció EN szerint	2,7 m/s ²
Súly	5,5 kg
Különlegesség	Autobalancer
Teljesítményfelvétel	2400 W

Lágy indulás	igen
Energiaellátás	Vezetékes
Maximális fordulatszám	6600 min ⁻¹
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

M14 felfogó anya Típus FIXTEC	073930 FIXTEC
M14 felfogó anya Típus NUT	073930 NUT