

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Menetjavító készlet DIN 8140, Menet M (xemelkedés): M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082800 M3
GTIN	4250361200021
Árucikk kategória	04D

**Leírás****Kivitel:**

Nagyszilárdságú, szabadon átfutó HELICOIL® plus menetbetétek **nagy kopásállóságú, csekély menetsúrlódással nemesacélból** szűk tűrésekkel, **nagyon jó felületminőségekkel**, valamint **korrózió- és hőálló tulajdonságokkal**. A rugalmas kialakítás egyenletes teher és feszültségelosztást tesz lehetővé, melynek köszönhetően **tartós** és kiváló minőségű csavarkötések hozhatók létre **minden üzemi terheléshez** (statikus, dinamikus), **ideális erőátvitel mellett**. Egyszerű, gyors szerelés, idomszer szerinti, mindkét oldalról használható belső menet jön létre.

Komplett javítókészlet műanyag kofferben 1-1 metrikus menetmérethez.

**Felhasználás:**

**Sérült** vagy **elhasználódott menetek gazdaságos javításához** és szerkezeti elemként csekély nyírószilárdságú anyagok **menetpáncélozásához** (pl. alumínium, alumínium-magnézium ötvözetek).

**Tartalom:**

- **1 HSS kézi menetfúró.**
- **1 behajtó orsó.**
- **1 műanyag koffer HxSzxMa 180x165x45 mm (M8 méretig) ill. 245x225x50 mm (M10 mérettől).**
- **20-20 db (M6 méretig) ill. 10-10 db (M8 mérettől) szabadon átfutó, nemesacél menetbetét minden hosszban (1xD / 1,5xD / 2xD).**

1 csigafúró.

1 csaptörő.

**Figyelem:**

TiCN bevonatú HSS-E-PM gépi menetfúrókat lásd 133550 és 138200 sz.

- **Megfelelő dugós idomszereket a menetek ellenőrzéséhez a 486000 sz.-tól talál.**
- **Önbiztosító betétek, más méretek és UNC / UNF menetbetétek külön ajánlatkérésre szállíthatók.**

## Műszaki leírás

Magfurat Ø	3,2 mm
Menet M	M3
Menetbetétek száma	60
Termék fajtája	Menetjavítás

## Tartozék

Tartalék kézi menetfúró 6H Menet M (xemelkedés) M3	082805 M3
--	-----------