



Sarokcsiszoló, Típus: AGV15-125



Rendelési adatok

Rendelés száma	077141 AGV15-125
GTIN	4002395239641
Árucikk kategória	03M

Leírás

Kivitel:

Milwaukee sarokcsiszoló lágy indulással, **ismételt bekapcsolódás** és túlterhelés elleni **védelemmel**. Kompakt sarokcsiszoló 1550 W / 125 mm **konstans elektronikával**, **vibrációcsökkentő markolattal**, visszarúgás gátlással a felhasználó maximális védelme érdekében, **FIXTEC** szerszám nélküli tárcsacsere.

Tartalom:

Segédmarkolat, védőburkolat, 4 m hálózati kábel.

Műszaki leírás

Maximális vágási mélység	33 mm
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Max. vibráció EN szerint	4,7 m/s ²
Lágy indulás	igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Kickbackstop	igen
Gyártó jelölése	AGV15-125XCProTector
Teljesítményfelvétel	1550 W
Súly	2,6 kg
Energiaellátás	Vezetékes

Maximális fordulatszám	11000 min ⁻¹
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

M14 felfogó anya Típus FIXTEC	073930 FIXTEC
M14 felfogó anya Típus NUT	073930 NUT
Védőbúra AGV15-125 sarokcsiszolóhoz Típus GUARD-125	077142 GUARD-125