

Garant**Whistle-Notch befogó, HSK-A 100, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304970 20
GTIN	4045197504975
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Ütközőcsavarral.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Jellemzők:

A szerszámot a felfogócsavar oldalról rögzíti és az ütközőcsavar hátulról megtámasztja. Ez hézagmentes befogást és rezgésmentes járást eredményez.

Felhasználás:

Hengeres szárú és kúpos befogófelületű (2°) szerszámok befogására a DIN 1835, Form E és DIN 6535, Form HE szerint.

A szerszám axiálisan állítható. Különösen tömör keményfém fúrók befogásához. A fúrók homlokoldali utánkösörüléséből eredő hosszvesztés a szerszámbe fogóban történő axiális hosszállítással korrigálható.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	110 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	20
Külső Ø D	52 mm
Befogó	HSK-A 100

Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-5
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 12000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 20 mm	309900 20
--	-----------