

HOLEX**Gépi működtetésű tokmány, HSK-A 100, Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305528 20
GTIN	4045197550880
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- **Csekély súrlódás a túcsapágnak köszönhetően.**
- **Korróziógátló bevonattal védett.**
- **Porral és vízzel szemben védett.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.**
- **Szorítóerő max. 500 Nm.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., szorítópatronok 309566 – 309570 ill. 309575 – 309576 sz.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	20 mm
Hozzávaló körmök kulcs 628400 sz.	52 / 55
Szorítópatron külső Ø	52 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Max. befogóerő	500 Nm

Befogó	HSK-A 100
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

Tartozék

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm	309566 10
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309566 6
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm	309566 12
Körmöskulcsbütyökkel Anya külső Ø 52/55 mm	628400 52/55
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm	309566 8
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm	309566 16