



## Szalagos csőcsiszoló, Típus: 72211351



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077715 72211351
GTIN	4014586853826
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

Szalagos csőcsiszoló nagy csiszolási sebességgel és **rendkívül nagy leválasztási teljesítménnyel**. Ideális **csövek és csőhajlatok megmunkálásához** – a tisztítástól, futtatási színek eltávolításától, hegesztési varratok csiszolásától egészen a polírozás előkészítéséig és a tükörfényesre polírozásig. A csiszoló-, vliess- és polírozó szalagok fordulatszám tartománya eltérően beállítható. **Továbbfejlesztett szalag megvezetés**. Nemesacél csövekhez Ø 8–80 mm.

#### Tartalom:

Csiszolószalagok, 2×10 db 20×815 mm P120/P180, 2×10 db 40×815 mm P120/P180, 5 db vliesszalag 20×820 mm nagyon finom, műanyag szerszámkofferben.

#### Figyelem:

Csiszolószalagokat az 558011 számtól talál.

Csomagolás: Szállítóköffer

Gyártó jelölése: RS 17-70 E

Teljesítményfelvétel: 1200 W

Szalagszélesség: 20 / 40 mm

Szalaghossz: 815 mm

Megmunkálható cső Ø: 8 - 80 mm

Súly: 4,2 kg

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	RS 17-70 E
-----------------	------------

Teljesítményfelvétel	1200 W
Típus	72211351
Szalagszélesség	20 / 40 mm
Megmunkálható cső Ø	8 - 80 mm
Max. vibráció EN szerint	4 m/s <sup>2</sup>
Szalaghossz	815 mm
Súly	4,2 kg
Maximális szalagsebesség	22 mm/s
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítókosár
Termék fajtája	Szalagos csőcsiszoló

## Tartozék

Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711T Szemcsézet 120	558010 120
Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711T Szemcsézet 180	558010 180
Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711T Szemcsézet 40	558010 40
Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711T Szemcsézet 60	558010 60
Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711T Szemcsézet 80	558010 80
Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711T Szemcsézet 120	558011 120
Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711T Szemcsézet 180	558011 180
Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711T Szemcsézet 40	558011 40
Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711T Szemcsézet 60	558011 60
Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711T Szemcsézet 80	558011 80
Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711T Szemcsézet 120	558012 120
Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711T Szemcsézet 180	558012 180
Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711T Szemcsézet 40	558012 40
Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711T Szemcsézet 60	558012 60
Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711T Szemcsézet 80	558012 80

