



Folyatófúró, lapos (gallér nélkül), M menethez: M12



Rendelési adatok

Rendelés száma	082735 M12
GTIN	2050001740298
Árucikk kategória	04D

Leírás

Kivitel:

Keményfém folytatófúró magfuratok készítéséhez a menetformázás előkészítéseként.

Leírás:

A folytatófúró a keményfém poligon kontúrral súrlódási hő hoz létre, mely minden fémes alapanyagot plasztikussá alakít. Ezáltal néhány másodperc alatt zárt átvezetések hozhatóak létre forgácsmentesen a kiindulási anyag vastagságának többszörösében.

Előny:

- **Nagy költség- és időmegtakarítás a hagyományos eljárásokhoz (pl. behúzóanyákhoz) képest.**
- **Forgács és hulladék nélkül; helyettesíti az anyagszegecseket, hegesztő- és préselt anyákat.**
- **Erős alap nagy meghúzási erőkkel rendelkező menetekhez.**
- **Minden szokásos anyagvastagsághoz és menetmérethez (DIN 13 szerinti menet).**

Műszaki leírás

M menethez	M12
Ajánlott fordulatszám	1800 min ⁻¹

Maximális anyagvastagság	7,2 mm
Ajánlott meghajtási teljesítmény	1,7 kW
Magfurat Ø	10,9 mm
Szár Ø	12 mm
Termék fajtája	Folyatófűrő