

Garant

ER szorítópatronos befogó, HSK-F 63 ultra rövid, ER szorítópatron mérethez: 16

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	305426 16
GTIN	4045197587633
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Felfúrt furat (beállító csavar nélkül).**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz.

Figyelem:

Menet nélkül hűtőfolyadék-csőhöz.

RFID/Balluff-Chip furat nélkül.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
A-méret kinyúlási hossz	60 mm
ER szorítópatronhoz	16

Külső Ø D	28 mm
Befogó	HSK-F 63 ultra rövid
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-6
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	F
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308921 8
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308922 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308901 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308920 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308920 5
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mmtömítéssel	309164
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308921 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308901 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308921 7
HiRunER szorítókulcs nyomatékulcshoz Típus 16	309749 16

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308901 10
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308922 5
Egyoldalas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm	613300 25
ER szorítópatron készlet, 6 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmtömítéssel	309014
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308921 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308901 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308906 4
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308922 8
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308922 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308920 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308921 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308906 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308920 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308901 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309425 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308901 8
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308922 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308901 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308901 2
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308921 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
	308922 6

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm

ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mmtömítéssel és fúvókával

309165

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm

308906 3

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm

309425 4,5

ER felfogó anya High Speed ER-hez 16

309610 16

ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm

309160

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm

308901 1,5

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm

308906 7

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm

308906 10

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm

308922 3

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm

308901 2,5

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm

308906 5

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm

308901 4

ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm

309012

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm

308906 9

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm

308906 8

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm

308901 5

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm

308920 8

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm

308922 9

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm

308921 5

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm

308921 9