

AEG

Egyenes csiszoló, Típus: GSL600E



Rendelési adatok

Rendelés száma	077271 GSL600E
GTIN	4002395192946
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

Univerzális egyenes csiszoló fordulatszám előválasztással.

- **Extra hosszú köszörűorsó és karcsú, hőszigetelt hajtóműnyak nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz.**
- **Robusztus, fém hajtóműház kettős csapágyazással. 4 m hálózati kábel.**

Tartalom:

Szorítópatron \varnothing 6 mm, szorítókulcs nyílás 15/17.

Figyelem:

Hozzávaló turbómarókat az 540200 cikkszámától talál. Hozzávaló csapos köszörűköveket az 550600 cikkszámától talál. Hozzávaló csapos polírozókat az 551850 cikkszámától talál.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	600 W
Max. vibráció EN szerint	3 m/s ²
Súly	1,9 kg
Elektronikus fordulatszám előválasztás	igen
Gyártó jelölése	GSL600E
Fordulatszám-tartomány	10000 - 29000 min ⁻¹
Maximális szorítópatron \varnothing	6 mm
Energiaellátás	Vezetékes

Termék fajtája

Egyenes csiszoló

TartozékSzorítópatron a 077271 sz. egyenes csiszolóhoz
Szorítópatron Ø 6 mm

077270 6

Szorítópatron a 077271 sz. egyenes csiszolóhoz
Szorítópatron Ø 8 mm

077270 8