

Garant**ER szorítópatronos befogó, HSK-A 40, ER szorítópatron mérethez: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305100 11
GTIN	4045197505002
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Felfúrt furat (beállító csavar nélkül).**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz. ER szorítópatronok 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz.

Figyelem:

RFID/Balluff-Chip furat nélkül.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
ER szorítópatronhoz	11
Befogási tartomány	0,5 - 7 mm
Külső Ø D	19 mm
Befogó	HSK-A 40
Befogó szabvány	DIN 69882-6

Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308881 7
ER szorítópatron készlet, 13 darabos, 1–7 mm	309010
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308881 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308918 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308918 1
Egyoldalvas villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613300 17
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308881 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308918 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308881 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308918 3
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 1–7 mm	309155
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308881 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308918 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308881 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308918 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308918 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308881 2