

Garant**ER szorítópatronos befogó, HSK-F 63 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305391 16
GTIN	4045197587671
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- Felfúrt furat (beállító csavar nélkül).
- HSK-működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz.

Figyelem:

Menet nélkül hűtőfolyadék-csőhöz.

RFID/Balluff-Chip furat nélkül.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
ER szorítópatronhoz	16
Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
Külső Ø D	28 mm
Befogó	HSK-F 63 A = 100

Befogó szabvány	DIN 69882-6
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	F
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308921 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308906 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308906 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308906 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308906 4
HiRunER szorítókulcs nyomatékulcshoz Típus 16	309749 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308920 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308901 8
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mmtömítéssel	309164
Egyoldalvas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm	613300 25
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308922 3
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308922 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308920 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308921 7

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308921 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308901 7
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308922 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308906 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308901 2
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308901 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308920 8
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308922 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308921 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308921 6
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mmtömítéssel és fúvókával	309165
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308901 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308920 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308922 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308906 6
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309012
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309160
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308901 4

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308921 4
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308922 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308921 8
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308922 4
ER felfogó anyaHigh Speed ER-hez 16	309610 16
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309425 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308901 1
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308906 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308906 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308901 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308901 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308920 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308921 9
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308922 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER szorítópatron készlet, 6 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmtömítéssel	309014
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308901 9