

ER szorítópatronos befogó készlet, HSK-A 63, ER szorítópatron mérethez: 16



Rendelési adatok

Rendelés száma	305450 16
GTIN	4045197307941
Árucikk kategória	37D

Leírás

Előny:

Hosszabb élettartam a rendszer $\leq 10 \mu\text{m}$ körfutásának köszönhetően.

- **Optimális folyamatbiztonság a nagy szorítóerő következtében.**
- **Jobb felületminőség (szorosabb gyártási tűrések).**
- **Alacsonyabb gyártási költségek.**

Tartalom:

ER tokmány (**anyával**) 305390 sz., inkluzív műanyag koffer. ER szorítókulcs 613300 sz. 25 méret, ER szorítópatron 308901 sz.

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10 mm.

Műszaki leírás

ER szorítópatronhoz	16
Befogó	HSK-A 63
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309425 4,5
Egyoldalvas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm	613300 25
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308920 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308920 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308920 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308920 6
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309425 6
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309160
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308920 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER szorítópatronos befogó ER szorítópatron mérethez 16	305390 16