

HOLEX**Gépi működtetésű tokmány, HSK-A 63, Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305525 20
GTIN	4045197547002
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- Csekély súrlódás a túcsapágnak köszönhetően.
- Korróziógátló bevonattal védett.
- Porral és vízzel szemben védett.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- A nagyon nagy szorítóerő növeli az élettartamot és javítja a felületet.
- Szorítóerő max. 500 Nm.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., szorítópatronok 309566 – 309570 ill. 309575 – 309576 sz.

Műszaki leírás

Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz.	52 / 55
Szorítópatron külső Ø	52 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Max. befogóerő	500 Nm

Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Gépi működtetésű tokmány

Tartozék

Körmöskulcsbütyökkel Anya külső Ø 52/55 mm	628400 52/55
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 16 mm	309566 16
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 10 mm	309566 10
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309566 6
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 8 mm	309566 8
Szorítópatron patronos erőbefogóhoz Névleges befogási Ø d 12 mm	309566 12