



## Sarokcsiszoló Deadman, Típus: AGVM26-230



### Rendelési adatok

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Rendelés száma    | 077162 AGVM26-230 |
| GTIN              | 4002395234394     |
| Árucikk kategória | 03M               |

### Leírás

#### Kivitel:

#### Nagy teljesítményű 230 mm sarokcsiszoló:

- **Porvédett PROtector motor** lágy indulással és indítóáram korlátozással.
- **Ismételt bekapcsolás elleni védelem.**
- **Rezgéscsillapított, forgatható segédmarkolat.**
- **Orsóreteszelés.**

Éberségi kapcsolós kivitel, amely az elengedést követően azonnal kikapcsol. **2600 W** motor. B-Guard Anti-Kickback **biztonsági tengelykapcsolóval** és **FIXTEC** felfogó anyával.

#### Tartalom:

Védőburkolat, segédmarkolat. Inkluzív FIXTEC gyorsbefogó anyá.

### Műszaki leírás

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Gyártó jelölése                       | AGVM26-230GEXProTector |
| Maximális tárcsa Ø                    | 230 mm                 |
| Maximális vágási mélység              | 68 mm                  |
| Max. vibráció EN szerint              | 2,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Teljesítményfelvétel                  | 2600 W                 |
| Lágy indulás                          | igen                   |
| Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen                   |
| Éberségi kapcsoló                     | igen                   |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Súly                   | 5,8 kg                 |
| Energiaellátás         | Vezetékes              |
| Maximális fordulatszám | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Különlegesség          | Autobalancer           |
| Különlegesség          | FIXTEC                 |
| Különlegesség          | Éberségi kapcsoló      |
| Különlegesség          | Forgó fogantyú         |
| Termék fajtája         | Sarokcsiszoló          |

## Tartozék

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| M14 felfogó anya Típus NUT    | 073930 NUT    |
| M14 felfogó anya Típus FIXTEC | 073930 FIXTEC |