

HOLEX**ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 25, Névleges befogási Ø d: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309411 10
GTIN	4045197666062
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.
Tömítődugóval belső hűtéshez (70 bar-ig!)

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

Figyelem:

HOLEX® ER szorítópatronok nem kompatibilisek a Centro-P és HiRunER szorítópatronos befogókkal.

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	10 mm
Befogó	ER 25
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	4282 E

Külső Ø D	25,7 mm
Teljes hossz L	34 mm
Termék fajtája	Befogófej sima