



## Sarokcsiszoló, Típus: AGV17-125



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077141 AGV17-125
GTIN	4002395243983
Árucikk kategória	03M

### Leírás

#### Kivitel:

**Milwaukee** sarokcsiszoló lágy indulással, **ismételt bekapcsolódás** és túlterhelés elleni **védelemmel**. 1750 W / 125 mm sarokcsiszoló **fordulatszám-elektronikával**, visszarúgás gátló funkcióval és lágy indítással. **Vibrációcsökkentő markolat**, szerszám nélküli tárcsacsere. A **FIXTEC** felfogó anya tartozék.

#### Tartalom:

Segédmarkolat, védőburkolat, 4 m hálózati kábel.

### Műszaki leírás

Lágy indulás	igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Max. vibráció EN szerint	9,5 m/s <sup>2</sup>
Maximális vágási mélység	33 mm
Teljesítményfelvétel	1750 W
Súly	2,8 kg
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Kickbackstop	igen
Gyártó jelölése	AGV17-125XProTector
Energiaellátás	Vezetékes

Maximális fordulatszám	2600 - 11000 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

---

## Tartozék

M14 felfogó anya Típus NUT	073930 NUT
M14 felfogó anya Típus FIXTEC	073930 FIXTEC