



Szorítóvas sima, SK 52, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	329920 40
GTIN	2050001072092
Árucikk kategória	33H

Leírás

Kivitel:

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

Figyelem:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

Műszaki leírás

Befogási Ø	40 mm
Keménység	60 HR
Befogási tartomány	3 - 7,5 mm

Profil	kerek
Befogófelület	Sima
Hossz L	46 mm
Kivitel	rövidebb előrész
Befogó	SK 52
Termék fajtája	Befogófej sima