



Ékrudas esztergatókmány egyrészes átfordítható pofákkal, DIN 702-3, Típus / rövidkúpos befogó: 315/8



Rendelési adatok

Rendelés száma	313130 315/8
GTIN	4019208227863
Árucikk kategória	33R

Leírás

Kivitel:

- **Maximális körfutási és váltási pontosság.**
- **Pofabiztosítással, központosan szorító.**
- **Nagy áteresztő nyílás.**
- **A pontosság a DIN 6386 által előírt érték kétszerese.**
- **Nagy befogóerő csekély erőáfordítás mellett.**
- **Nagyobb fordulatszámok a biztonsági reteszeléssel.**
- **A pofák gyorsan és egyszerűen átfordíthatók ill. cserélhetők.**
- **Külső körvonal permetvíz peremmel.**
- **Zsírzófej valamennyi csúszó felület zsírzásához.**

Előny:

Ott, ahol extra nagy befogóerők, nagy körfutási pontosság és megbízható tartós ismétlési pontosság a követelmény.

Felhasználás:

DIN 702-3 orsófejekhez. Tőcsavarral és peremes anyával. Az esztergatókmányt mindig köztes karima nélkül, közvetlenül kell a kiesztorgáló fejre felfogatni.

Alapanyag:

Teljesen acélból készült, komplett felületedzéssel.

Tartalom:

1 készlet pofa, 1 szorítókulcs, 1 készlet rögzítőcsavar.

Figyelem:

Az E jelzésű furat felfúrható: 160-as méretnél 45 mm-re, 200-as méretnél 55 mm-re, 250-es méretnél 75 mm-re, 315-ös méretnél 102 mm-re (felár ellenében).

Színkódok a tartozékokhoz: Röhm ékrudas esztergatókmányok és pofák

Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal: 12 - 323 mm

Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal: 102 - 319 mm

Szorítási út pofánként S: 10,2 mm

Külső Ø A: 322 mm

Áteresztés E: 87 mm

Központosító kúp Ø B: 139,719 mm

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	3300 min ⁻¹
Áteresztés E	87 mm
Tőcsavarok száma	4
Tőcsavarok mérete	M16
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal	12 - 323 mm
Központosító kúp Ø B	139,719 mm
Típus	315
Súly	60 kg
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal	102 - 319 mm
Külső Ø A	322 mm
Szorítási út pofánként S	10,2 mm
Befogó rövidkúp	8
Belső kulcsnégyyszög K	17 mm
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm ékrudas esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány

Tartozék

Alappofa készlet, 3 darabos ferde fogazás Tokmány típus 315

313205 315

Alappofa készlet, 3 darabos egyenes fogazás Tokmány típus 315

313207 315

Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus 315

313210 315

Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus 315

313250 315

Alappofa készlet, 3 darabos ferde fogazás Tokmány típus 315

313200 315