



Ékrudas esztergatókmány alaptesttel és kemény felsőpofákkal, DIN 702-4, Típus: 160



Rendelési adatok

Rendelés száma	313120 160
GTIN	4019208227771
Árucikk kategória	33R

Leírás

Kivitel:

- **Maximális körfutási és váltási pontosság.**
- **Pofabiztosítással, központosan szorító.**
- **Nagy áteresztő nyílás.**
- **A pontosság a DIN 6386 által előírt érték kétszerese.**
- **Nagy befogóerő csekély erőráfordítás mellett.**
- **Nagyobb fordulatszámok a biztonsági reteszeléssel.**
- **A pofák gyorsan és egyszerűen átfordíthatók ill. cserélhetők.**
- **Külső körvonal permetvíz peremmel.**
- **Zsírzófej valamennyi csúszó felület zsírzásához.**

Előny:

Ott, ahol extra nagy befogóerők, nagy körfutási pontosság és megbízható tartós ismétlési pontosság a követelmény.

Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. Rögzítés csavarral előlről. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatókmányhoz kell illeszteni.

Alapanyag:

Teljesen acélból készült, komplett felületedzéssel.**Tartalom:**

1 készlet pofa, 1 szorítókulcs, 1 készlet rögzítőcsavar.

Figyelem:

Az E jelzésű furat felfúrható: 160-as méretnél 45 mm-re, 200-as méretnél 55 mm-re, 250-es méretnél 75 mm-re, 315-ös méretnél 102 mm-re (felár ellenében).

Műszaki leírás

Áteresztés E	42 mm
Külső Ø A	164 mm
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal	67 - 174 mm
Tokmánymagasság D	63 mm
Súly	9,3 kg
Maximális fordulatszám	5400 min ⁻¹
Központosító Ø B	145 mm
Típus	160
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal	5 - 161 mm
Szorítási út pofánként S	6,2 mm
Belső kulcsnégyzet K	10 mm
Szabvány	DIN 702-4
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány

Tartozék

Alappofa készlet, 3 darabosegyenes fogazás Tokmány típus 160	313207 160
Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus 160	313205 160
Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus 160	313250 160

Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus
160

313210 160

Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus
160

313200 160