



## Ékrudas esztergatókmány alaptesttel és kemény felsőpofákkal, DIN 702-3, Típus / rövidkúpos befogó: 160/5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313140 160/5
GTIN	4019208227870
Árucikk kategória	33R

### Leírás

#### Kivitel:

- **Maximális körfutási és váltási pontosság.**
- **Pofabiztosítással, központosan szorító.**
- **Nagy áteresztő nyílás.**
- **A pontosság a DIN 6386 által előírt érték kétszerese.**
- **Nagy befogóerő csekély erőáfordítás mellett.**
- **Nagyobb fordulatszámok a biztonsági reteszeléssel.**
- **A pofák gyorsan és egyszerűen átfordíthatók ill. cserélhetők.**
- **Külső körvonal permetvíz peremmel.**
- **Zsírzófej valamennyi csúszó felület zsírzásához.**

#### Előny:

Ott, ahol extra nagy befogóerők, nagy körfutási pontosság és megbízható tartós ismétlési pontosság a követelmény.

#### Felhasználás:

DIN 702-3 orsófejekhez. Tőcsavarral és peremes anyával. Az esztergatókmányt mindig köztes karima nélkül, közvetlenül kell a kiesztorgáló fejre felfogatni.

#### Alapanyag:

**Teljesen acélból készült, komplett felületedzéssel.**

**Tartalom:**

1 készlet pofa, 1 szorítókulcs, 1 készlet rögzítőcsavar.

**Figyelem:**

Az E jelzésű furat felfúrható: 160-as méretnél 45 mm-re, 200-as méretnél 55 mm-re, 250-es méretnél 75 mm-re, 315-ös méretnél 102 mm-re (felár ellenében).

**Műszaki leírás**

Szorítási út pofánként S	6,2 mm
Áteresztés E	42 mm
Központosító kúp Ø B	82,563 mm
Külső Ø A	164 mm
Tőcsavarok mérete	M10
Maximális fordulatszám	5400 min <sup>-1</sup>
Súly	8,7 kg
Tőcsavarok száma	4
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal	5 - 161 mm
Típus	160
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal	67 - 174 mm
Befogó rövidkúp	5
Belső kulcsnégyyszög K	10 mm
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány

**Tartozék**

Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus 160	313250 160
Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus 160	313210 160

Alappofa készlet, 3 darabosegyenes fogazás Tokmány típus 160	313207 160
Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus 160	313205 160
Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus 160	313200 160