



## Ékrudas esztergatókmány alaptesttel és kemény felsőpofákkal, DIN 702-4, Típus: 250



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313120 250
GTIN	4019208227795
Árucikk kategória	33R

### Leírás

#### Kivitel:

- **Maximális körfutási és váltási pontosság.**
- **Pofabiztosítással, központosan szorító.**
- **Nagy áteresztő nyílás.**
- **A pontosság a DIN 6386 által előírt érték kétszerese.**
- **Nagy befogóerő csekély erőráfordítás mellett.**
- **Nagyobb fordulatszámok a biztonsági reteszeléssel.**
- **A pofák gyorsan és egyszerűen átfordíthatók ill. cserélhetők.**
- **Külső körvonal permetvíz peremmel.**
- **Zsírzófej valamennyi csúszó felület zsírzásához.**

#### Előny:

Ott, ahol extra nagy befogóerők, nagy körfutási pontosság és megbízható tartós ismétlési pontosság a követelmény.

#### Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. Rögzítés csavarral előlről. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatókmányhoz kell illeszteni.

#### Alapanyag:

## Teljesen acélból készült, komplett felületedzéssel.

### Tartalom:

1 készlet pofa, 1 szorítókulcs, 1 készlet rögzítőcsavar.

### Figyelem:

Az E jelzésű furat felfúrható: 160-as méretnél 45 mm-re, 200-as méretnél 55 mm-re, 250-es méretnél 75 mm-re, 315-ös méretnél 102 mm-re (felár ellenében).

## Műszaki leírás

Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal	99 - 261 mm
Központosító Ø B	235 mm
Maximális fordulatszám	4200 min <sup>-1</sup>
Áteresztés E	62 mm
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal	8 - 253 mm
Súly	34,5 kg
Külső Ø A	256 mm
Típus	250
Tokmánymagasság D	92 mm
Szorítási út pofánként S	8 mm
Belső kulcsnégyzet K	14 mm
Szabvány	DIN 702-4
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány

## Tartozék

Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus 250	313210 250
Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus 250	313250 250
Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus 250	313200 250

Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus  
250

313205 250

Alappofa készlet, 3 darabosegyenes fogazás Tokmány típus  
250

313207 250