



Sarokcsiszoló Deadman, Típus: 72210529



Rendelési adatok

Rendelés száma	077152 72210529
GTIN	4014586851792
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

- **FEIN high-power motor rendkívüli nyomatékkal, a nagy leválasztási teljesítmény érdekében.**
- **Áramszünet utáni bekapcsolás letiltás.**
- **A hátsó markolat 4 helyzetbe fordítható el.**

Biztonsági kivitel, vagyis a használat csak két kézzel lehetséges. Rögzülő be- / kikapcsoló nélkül.

- **A kopásmentes elektromos EBS fékrendszer 3 másodpercen belül megállítja a gépet.**
- **A FEIN QuickIN gyorsbefogó rendszere gyors, egyszerű és megbízható tárcsacserét tesz lehetővé szerszám nélkül.**

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

Inkluzív védőburkolat, segédmarkolat, befogókészlet.

Gyártó jelölése: WSB20-180

Teljesítményfelvétel: 2000 W

Maximális fordulatszám: 8.500 min⁻¹

Maximális tárcsa \varnothing : 180 mm

Maximális vágási mélység: 48 mm

Súly: 4,8 kg

Műszaki leírás

Maximális tárcsa \varnothing	180 mm
--------------------------------	--------

Gyártó jelölése	WSB20-180
Maximális fordulatszám	8.500 min ⁻¹
Különlegesség	QuickIN
Maximális vágási mélység	48 mm
Teljesítményfelvétel	2000 W
Max. vibráció EN szerint	6 m/s ²
Súly	4,8 kg
Éberségi kapcsoló	igen
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Sarokcsiszoló