

Garant**Kombinált marótüske, HSK-A 63 rövid, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 306110 27 |
| GTIN | 4045197289865 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

RFID / Balluff-Chip furattal. HSK-működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Hosszanti és keresztornyú homlok-palástmarók és marófejek felfogására.

Tartalom:

Retes, menesztőgyűrű és 309860 sz. marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

| | |
|--|-------|
| Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 27 |
| Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel | 21 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 60 mm |
| Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 27 |
| Tüske Ø d ₁ | 27 mm |
| Marótüske hossza L ₄ | 33 mm |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Külső Ø D | 48 mm |
| Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 27 |
| Befogási Ø D ₁ | 27 mm |
| Befogó | HSK-A 63 rövid |
| Befogó szabvány | DIN 69882-3 |
| Befogó szabvány | DIN 69893 |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1 |
| Alak | A |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 6 µm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Marótüske |

Tartozék

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Menesztógyűrű Tüske Ø-höz 27 mm | 309870 27 |
| Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 27 mm | 309860 27 |