



Ékrudas esztergatókmány alaptesttel és kemény felsőpofákkal, DIN 702-3, Típus / rövidkúpos befogó: 250/6



Rendelési adatok

Rendelés száma	313140 250/6
GTIN	4019208227900
Árucikk kategória	33R

Leírás

Kivitel:

- **Maximális körfutási és váltási pontosság.**
- **Pofabiztosítással, központosan szorító.**
- **Nagy áteresztő nyílás.**
- **A pontosság a DIN 6386 által előírt érték kétszerese.**
- **Nagy befogóerő csekély erőáfordítás mellett.**
- **Nagyobb fordulatszámok a biztonsági reteszeléssel.**
- **A pofák gyorsan és egyszerűen átfordíthatók ill. cserélhetők.**
- **Külső körvonal permetvíz peremmel.**
- **Zsírzófej valamennyi csúszó felület zsírzásához.**

Előny:

Ott, ahol extra nagy befogóerők, nagy körfutási pontosság és megbízható tartós ismétlési pontosság a követelmény.

Felhasználás:

DIN 702-3 orsófejekhez. Tőcsavarral és peremes anyával. Az esztergatókmányt mindig köztes karima nélkül, közvetlenül kell a kiesztorgáló fejre felfogatni.

Alapanyag:

Teljesen acélból készült, komplett felületedzéssel.

Tartalom:

1 készlet pofa, 1 szorítókulcs, 1 készlet rögzítőcsavar.

Figyelem:

Az E jelzésű furat felfúrható: 160-as méretnél 45 mm-re, 200-as méretnél 55 mm-re, 250-es méretnél 75 mm-re, 315-ös méretnél 102 mm-re (felár ellenében).

Műszaki leírás

Szorítási út pofánként S	8 mm
Típus	250
Súly	33 kg
Tőcsavarok mérete	M12
Külső Ø A	256 mm
Maximális fordulatszám	4200 min ⁻¹
Áteresztés E	62 mm
Tőcsavarok száma	4
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal	8 - 253 mm
Központosító kúp Ø B	106,375 mm
Befogó rövidkúp	6
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal	99 - 261 mm
Belső kulcsnégyzög K	14 mm
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány

Tartozék

Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus 250	313210 250
Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus 250	313200 250

Alappofa készlet, 3 darabosegyenes fogazás Tokmány típus 250	313207 250
Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus 250	313250 250
Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus 250	313205 250