

**Garant****Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 rövid, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306530 32
GTIN	4045197290199
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- 40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Megnövelt felfekvő felület a vállon.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

**Hűtőcsatorna furatokkal.****Felhasználás:**

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

**Tartalom:**

Marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

**Műszaki leírás**

Tüske Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	24 mm

Külső Ø D	78 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

## Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 32 mm	309840 32
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 32 mm	309860 32