



## Ékrudas esztergatókmány egyrészes átfordítható pofákkal, DIN 702-3, Típus / rövidkúpos befogó: 200/6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313130 200/6
GTIN	4019208227832
Árucikk kategória	33R

### Leírás

#### Kivitel:

- **Maximális körfutási és váltási pontosság.**
- **Pofabiztosítással, központosan szorító.**
- **Nagy áteresztő nyílás.**
- **A pontosság a DIN 6386 által előírt érték kétszerese.**
- **Nagy befogóerő csekély erőáfordítás mellett.**
- **Nagyobb fordulatszámok a biztonsági reteszeléssel.**
- **A pofák gyorsan és egyszerűen átfordíthatók ill. cserélhetők.**
- **Külső körvonal permetvíz peremmel.**
- **Zsírzófej valamennyi csúszó felület zsírzásához.**

#### Előny:

Ott, ahol extra nagy befogóerők, nagy körfutási pontosság és megbízható tartós ismétlési pontosság a követelmény.

#### Felhasználás:

DIN 702-3 orsófejekhez. Tőcsavarral és peremes anyával. Az esztergatókmányt mindig köztes karima nélkül, közvetlenül kell a kiesztorgáló fejre felfogatni.

#### Alapanyag:

**Teljesen acélból készült, komplett felületedzéssel.**

**Tartalom:**

1 készlet pofa, 1 szorítókulcs, 1 készlet rögzítőcsavar.

**Figyelem:**

Az E jelzésű furat felfúrható: 160-as méretnél 45 mm-re, 200-as méretnél 55 mm-re, 250-es méretnél 75 mm-re, 315-ös méretnél 102 mm-re (felár ellenében).

Színkódok a tartozékokhoz: Röhm ékrudas esztergatókmányok és pofák

Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal: 7 - 207 mm

Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal: 71 - 214 mm

Szorítási út pofánként S: 6,8 mm

Külső Ø A: 206 mm

Áteresztés E: 52 mm

Központosító kúp Ø B: 106,375 mm

**Műszaki leírás**

Típus	200
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal	71 - 214 mm
Befogó rövidkúp	6
Áteresztés E	52 mm
Súly	16,5 kg
Szorítási út pofánként S	6,8 mm
Tőcsavarok száma	4
Központosító kúp Ø B	106,375 mm
Maximális fordulatszám	4600 min <sup>-1</sup>
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal	7 - 207 mm
Tőcsavarok mérete	M12
Külső Ø A	206 mm
Belső kulcsnégyyszög K	12 mm
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm ékrudas esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány

**Tartozék**

Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus 200	313210 200
Alappofa készlet, 3 darabos ferde fogazás Tokmány típus 200	313205 200
Alappofa készlet, 3 darabos ferde fogazás Tokmány típus 200	313200 200
Alappofa készlet, 3 darabos egyenes fogazás Tokmány típus 200	313207 200
Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus 200	313250 200