

**Garant****Marófej befogó, HSK-A 63 A = 100, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306550 32
GTIN	4045197290236
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- 40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.
- Balluff/RFID chip furattal.
- Megnövelt felfekvő felület a vállon.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

**Felhasználás:**

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

**Tartalom:**

Marórögztítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	24 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Külső Ø D	78 mm

Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 100
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

## Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 32 mm	309840 32
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 32 mm	309860 32
HSK hűtőfolyadék-cső HSK 32	309880 32
Dugókulcs HSK hűtőfolyadék csőhöz HSK 32	309890 32