

**Garant****Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-F 63 A = 100, Tüske Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 306563 40     |
| GTIN              | 4045197587893 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**

- **40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.**
- **Balluff/RFID chip furattal.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

**Hűtőcsatorna furatokkal.****Felhasználás:**

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

**Tartalom:**

Marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Speciális kulcs 309840 sz.

**Műszaki leírás**

|   |        |
|---|--------|
| Tüske Ø d <sub>1</sub>                          | 40 mm  |
| Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.            | 40     |
| Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 40     |
| Marótüske hossza L <sub>4</sub>                 | 27 mm  |
| A-méret kinyúlási hossz                         | 100 mm |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Külső Ø D                            | 88 mm                               |
| Befogási Ø D <sub>1</sub>            | 40 mm                               |
| Befogó                               | HSK-F 63 A = 100                    |
| Befogó szabvány                      | DIN 69882-3                         |
| Befogó szabvány                      | DIN 69893                           |
| Befogó szabvány                      | ISO 12164-1                         |
| Hűtőcsatorna furat                   | Nem zárható                         |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 6 µm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Termék fajtája                       | Marófej befogó                      |

## Tartozék

|  |           |
|--|-----------|
| HSK hűtőfolyadék-cső HSK 40              | 309880 40 |
| Dugókulcs HSK hűtőfolyadék csőhöz HSK 40 | 309890 40 |
| Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm     | 309860 40 |
| Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm        | 309840 40 |