

**Garant****Kombinált marótüske, HSK-A 100 A = 100, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306270 27
GTIN	4045197290045
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

RFID / Balluff-Chip furattal. HSK-működő felületek megmunkálva.

**Felhasználás:**

Hosszanti és keresztornyú homlok-palástmarók és marófejek felfogására.

**Tartalom:**

Retes, menesztőgyűrű és 309860 sz. marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

**Figyelem:**

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

**Műszaki leírás**

Marótüske hossza L <sub>4</sub>	33 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	27
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Tüske Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Marótüske hossza L <sub>3</sub> menesztőgyűrűvel	21 mm

Külső Ø D	48 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 100
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

## Tartozék

Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 27 mm	309860 27
Menesztógyűrű Tüske Ø-höz 27 mm	309870 27
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm	309840 27