

**Garant****Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-F 63 rövid, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306531 16
GTIN	4045197587800
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

**Hűtőcsatorna furatokkal.****Felhasználás:**

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

**Tartalom:**

Marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

**Figyelem:**

Menet nélkül hűtőfolyadék-csőhöz.

**Műszaki leírás**

Tüske Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	17 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16

A-méret kinyúlási hossz	45 mm
Külső Ø D	38 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Befogó	HSK-F 63 rövid
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	F
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

## Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm	309840 16
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 16 mm	309860 16