

Garant**Marófej befogó, HSK-A 63 A = 160, Tüske Ø d1: 16 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306570 16
GTIN	4045197290243
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Befogási Ø 40 4 menetes furattal a marófejek befogásához DIN2079 szerint.
- Balluffchip furattal.
- Megnövelt felfekvő felület a vállon.
- HSK működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Különleges tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Külső Ø D: 38 mm

Marótüske hossza L₄: 17 mm

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 sz.: 16

Műszaki leírás

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 sz.	16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
Tüske Ø d ₁	16 mm
Marótüske hossza L ₄	17 mm

Külső Ø D	38 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 160
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 16 mm	309840 16
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 16 mm	309860 16