

**Garant****Marófej befogó, HSK-A 63 rövid, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306510 22
GTIN	4045197290137
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- 40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Megnövelt felfekvő felület a vállon.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

**Felhasználás:**

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

**Tartalom:**

Marórögztítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz., maró rögztítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Tartalék maró rögztítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22
Tüske Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	19 mm

Külső Ø D	48 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

## Tartozék

Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 22 mm	309860 22
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 22 mm	309840 22