

**Garant****Kombinált marótüske, HSK-F 63 rövid, Tüske Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306121 40
GTIN	4045197587794
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

RFID / Balluff-Chip furattal. HSK-működő felületek megmunkálva.

**Felhasználás:**

Hosszanti és keresztornyú homlok-palástmarók és marófejek felfogására.

**Tartalom:**

Retes, menesztógyűrű és 309860 sz. marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

**Figyelem:**

Menet nélkül hűtőfolyadék-csőhöz.

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

**Műszaki leírás**

Marótüske hossza L <sub>3</sub> menesztógyűrűvel	27 mm
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	41 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Tartalék menesztógyűrű 309870 sz.	40
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	40

Külső Ø D	70 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	40
Befogási Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Befogó	HSK-F 63 rövid
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	F
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

## Tartozék

Menesztógyűrű Tüske Ø-höz 40 mm	309870 40
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm	309860 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm	309840 40