

Garant**Marófej befogó, HSK-A 63 rövid, Tüske Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306510 40
GTIN	4045197656810
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

Felhasználás:

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	40
Tüske Ø d ₁	40 mm
Marótüske hossza L ₄	27 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	40

Külső Ø D	88 mm
Befogási Ø D ₁	40 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 40 mm	309860 40
Speciális kulcs Tüske Ø-höz 40 mm	309840 40