

**FAHRION®**  
PRÄZISION**ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel, ET 40, Névleges befogási Ø d: 10 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309434 10
GTIN	2050001704184
Árucikk kategória	34F

**Leírás****Kivitel:**

Menetfúró-szorítópatronok, hasonló, mint a DIN 6499 / ISO 15488, CET-GB alak, körfutás 20 µm.

**Felhasználás:**

Menetvágáshoz maró- és fúrógépeken.

**Alkalmazható :**

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

**Figyelem:**

Csak névleges Ø fogható be. **A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.**

Szabvány: Gyári szabvány

Típus: 4717 E

Külső Ø D: 41 mm

Teljes hossz L: 54 mm

Axiáliskihúzás: 13 mm

**Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	10 mm
Befogó	ET 40
Szabvány	Gyári szabvány

Típus	4717 E
Külső Ø D	41 mm
Teljes hossz L	54 mm
Axiáliskihúzás	13 mm