

HOLEX**ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 32, Névleges befogási Ø d: 14mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 309416 14 |
| GTIN | 4045197666246 |
| Árucikk kategória | 32Z |

Leírás**Kivitel:**

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.
Tömítődugóval belső hűtéshez (70 bar-ig!)

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

Figyelem:

HOLEX® ER szorítópatronok nem kompatibilisek a Centro-P és HiRunER szorítópatronos befogókkal.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-------------|
| Névleges befogási Ø d | 14 mm |
| Befogó | ER 32 |
| Szabvány | ISO 15488-A |
| Körfutási pontosság | ≤ 10 µm |
| Típus | 4537 E |

| | |
|----------------|----------------|
| Külső Ø D | 32,7 mm |
| Teljes hossz L | 40 mm |
| Termék fajtája | Befogófej sima |