

FAHRION®
FAHRION®**ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel, ET 25, Névleges befogási Ø d: 7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309430 7
GTIN	2050001704030
Árucikk kategória	34F

Leírás**Kivitel:**

Menetfúró-szorítópatronok, hasonló, mint a DIN 6499 / ISO 15488, CET-GB alak, körfutás 20 µm.

Felhasználás:

Menetvágáshoz maró- és fúrógépeken.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

Csak névleges Ø fogható be. **A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.**

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	7 mm
Befogó	ET 25
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	4285 E
Külső Ø D	26 mm
Teljes hossz L	34 mm

Axiáliskihúzás	8 mm
Termék fajtája	Befogófej sima