

AEG

Excentercsiszoló, Típus: EX150ES



Rendelési adatok

Rendelés száma	077321 EX150ES
GTIN	4002395135479
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

- **Nagy teljesítményű excenter csiszoló 440 W motorral.**
- **Elektronikus fordulatszám-előválasztás. Csiszolópapír-csere a tépőzáras rögzítő rendszer segítségével.**
- **Kétszeres rezgőkör előválasztás 3,2 mm / 6,4 mm.**
- **Integrált porelszívás a 6 lyukú univerzális csiszolótányéron keresztül. Csatlakozó külső elszívó rendszerhez.**

Tartalom:

Excenter csiszolótányér Ø 150 mm, segédmarkolat, csiszolólap, porzsák, elszívó adapter.

Figyelem:

Hozzávaló csiszolótárcsa 6 lyukasztással 567775 sz., 15 lyukasztással 567558 sz. és ABRANET 567800 sz. alatt.

Műszaki leírás

Csiszolótányér Ø	150 mm
Excentricitás	3,2 / 6,4 mm
Max. vibráció EN szerint	8,5 m/s ²
Gyártó jelölése	EX150ES
Súly	2,8 kg

Teljesítményfelvétel	440 W
Rezgésszám	4000 - 10000 min ⁻¹
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítókoszár
Termék fajtája	Excenter csiszoló

Tartozék

Tépőzárás csiszolótárcsa ABRANET® Szemcsézet 240	567800 240
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 600	567775 600
Tépőzárás csiszolótárcsa ABRANET® Szemcsézet 80	567800 80
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 400	567775 400
Tartalék csiszolótányér EX150E / EX150ES excenter csiszolóhoz Alkalmazható EX150	077329 EX150
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 320	567775 320
Tépőzárás csiszolótárcsa ABRANET® Szemcsézet 320	567800 320
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 40	567775 40
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 800	567775 800
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 80	567775 80
Tépőzárás csiszolótárcsa ABRANET® Szemcsézet 400	567800 400
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 120	567775 120
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 60	567775 60
Papír tépőzárás csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 180	567775 180

Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 240	567775 240
Tépőzáras csiszolótárcsaABRANET® Szemcsézet 180	567800 180
Tépőzáras csiszolótárcsaABRANET® Szemcsézet 120	567800 120