

Rögzítőcsavar kemény és lágy rátétpofákhoz, Tokmány típus: 250



Rendelési adatok

Rendelés száma	313420 250
GTIN	4019208055619
Árucikk kategória	33R

Leírás

Felhasználás:

Mivel a pofák **néhány másodpercen belül** cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. **Így** az átállási idő minimálisra csökkenthető. A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső puhapofa felsőrészsel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos.

Alkalmazható:

313210, 313250, 3133220, 313300 és 313310 sz. rátétpofák.

Műszaki leírás

Menet	M12×1,5
Hossz	30 mm
Tokmány típus	250
Hozzávaló színekód	Schunk ékrudas esztergatókmányok és pofák
Hozzávaló színekód	Röhm ékrudas esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Csavar

