



Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 315



Rendelési adatok

Rendelés száma	313450 315
GTIN	4019208193472
Árucikk kategória	33R

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és fogazás, **barnított**.

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhme és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Horonyszélesség D	21 mm
Menet DIN 912	M16
Furattávolság b	28 mm
Furattávolság a	30 mm
Tokmány típus	315 mm
Hossz L	140 mm

Szélesség B	50 mm
Magasság H	50 mm
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák