

**3M****Polietilén siklószalag, Szélesség×hossz (mm×m): 19X16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083790 19X16
GTIN	212001199106
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

A **3M™ 5423** védi a felületeket a kitűnő kopásállóságának köszönhetően és sikló felületet hoz létre, mely lehetővé teszi a kopás nélküli érintkezést. Nem szükségesek további, gyakran hátrányos kenőanyagok. Ezen kívül **vegyszereknek ellenáll, átlátszó** és a védőpapírnak köszönhetően jól használható stancolt alkatrészekhez.

**Figyelem:**

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

**Műszaki leírás**

Festék	Áttetsző
Szélesség	19,05 mm
Hossz	16,45 m
Vastagság	0,28 mm
Gyártó jelölése	5423
Tárolási hőmérséklet	20 °C

Különlegesség	kopásálló
Különlegesség	automatikus kenésű
Különlegesség	sikló
Szakítószilárdság	9,63 N/mm
Eltarthatóság	12 hónap
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Ragasztó massa	Gumi-gyanta
Tágulási képesség	500 %
Hordozóanyag	PE film
Felhasználás	Kopásvédelem
Felhasználás	Szállító- és csúszópályák
Ragasztóerő acélon	0,28 N/mm
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Béléssel	nem
Hőálló max.	-35 - 110 °C
Termék fajtája	Ragasztószalag