



## Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 160



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313400 160
GTIN	4019208193373
Árucikk kategória	33R

### Leírás

**Kivitel:**

**Mart** hornyok és fogazás, **barnított**.

**Alapanyag:**

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

**Alkalmazható:**

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogókhoz**.

**Opcionális tartozék:**

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

**Figyelem:**

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

### Műszaki leírás

Magasság H	53 mm
Szélesség B	36 mm
Menet DIN 912	M12
Tokmány típus	160 mm
Furattávolság a	12 mm
Horonyszélesség D	17 mm

Hossz L	67 mm
Furattávolság b	19 mm
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák