



## Nemesített horonycsap, Horonyszélesség D: 17mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313520 17
GTIN	4019208193632
Árucikk kategória	33R

### Leírás

**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű és nemesített.

**Alkalmazható:**

A Schunk, Forkardt, Röhme és SMW (hegyes fogazású) **gyártmányok** összes **használatos gépi működtetésű tokmányához.**

**Alkalmazható:**

Röhme: KFD 160-200

**Tartalom:**

Inkluzív horonycsapok hatszög csavar DIN 912 – 12.9!

**Figyelem:**

További betétpofák T-horonyhoz a gyártótól szállíthatók külön ajánlatkérésre.

### Műszaki leírás

Magasság H	21,7 mm
Max. meghúzási nyomaték	70 Nm
Horonyszélesség D	17 mm

Menet G	M12
Lépcsőmagasság h	9,5 mm
Termék fajtája	Horonycsap