

**Garant****Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, HSK-F 63, MK belső: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306935 1
GTIN	4045197587909
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Belül és kívül megfelelő pontosságra köszörülve.**
- **Balluffchip furattal.**
- **Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

**Különleges tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 25 mm

**Műszaki leírás**

Belső Morse kúp	1
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	25 mm
Befogó	HSK-F 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	F
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél

Körfutási pontosság	≤ 8 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Befogó adapter