



## Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 160



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313450 160
GTIN	4019208193441
Árucikk kategória	33R

### Leírás

#### Kivitel:

**Mart** hornyok és fogazás, **barnított**.

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

#### Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

#### Alkalmazható:

Schunk, Röhmm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

#### Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

#### Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

### Műszaki leírás

Furattávolság b	22 mm
Menet DIN 912	M12
Horonyszélesség D	17 mm
Furattávolság a	15 mm
Hossz L	78 mm
Magasság H	40 mm

Tokmány típus	160 mm
Szélesség B	35 mm
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák