



Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 315



Rendelési adatok

Rendelés száma	313750 315
GTIN	4019208193786
Árucikk kategória	33R

Leírás

Kivitel:

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

Mart hornyok és fogazás, **barnított**.

Lágy rátétpofák, hosszú, fogazás 1,5×60°

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Menet DIN 912	M14
Horonyszélesség D	18 mm
Szélesség B	50 mm
Hossz L	145 mm
Furattávolság a	30 mm

Furattávolság b	30 mm
Magasság H	50 mm
Tokmány típus	315 mm
Hozzávaló színekód	Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák