

Garant**Marófej befogó, HSK-A 100 A = 100, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306678 32
GTIN	4045197290434
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.**
- **Balluff/RFID chip furattal.**
- **Megnövelt felfekvő felület a vállon.**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

Felhasználás:

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Maróögztítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Marótüske hossza L ₄	24 mm
Tüske Ø d ₁	32 mm
Külső Ø D	78 mm

Befogási Ø D ₁	32 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 100
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 32 mm	309840 32
Dugókulcs HSK hűtőfolyadék csőhöz HSK 32	309890 32
HSK hűtőfolyadék-cső HSK 32	309880 32
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 32 mm	309860 32